

Bozal metálico con recubrimiento para dálmata (macho) N°27 y perros de razas similares



Bozal cesta metálica para paseo de Dálmata hembra



Bozal canasta de acero es perfectamente adecuado en el paseo de dálmata macho, braco francés, ariegeois, braco de weimar, pointer alemán y razas similares

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio base con impuestos 55,00 €

Precio de venta 55,00 €

Precio de venta sin impuestos 55,00 €

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ForDogTrainers](#)

Descripción

IMPORTANTE: antes de pedir un bozal, es necesario medir el hocico del perro (se recomienda medir con la boca cerrada).

1. Compare los tamaños de su perro con la tabla de tallas a continuación.
2. Por la longitud del hocico, no debe elegirse la talla muy ajustada, se recomienda agregar de 1 a 2 cm a la longitud del hocico de su perro. Por ejemplo, la longitud del hocico de su perro es de 8 cm, entonces puede elegir la talla del bozal con la longitud de hasta 10 cm.
3. Por la circunferencia del hocico, no debe elegirse una talla muy ajustada, de lo contrario el perro no podrá abrir la boca, se recomienda agregar de 2 a 4 cm a la circunferencia del hocico de su perro. Por ejemplo, la circunferencia del hocico de su perro es de 26 cm, entonces puede elegir la talla del bozal con la circunferencia de hasta 28-30 cm.

GUÍA DE MEDIDAS DEL PERRO

- **Longitud del hocico** - longitud interior de la parte superior del bozal.
- **Circunferencia del hocico** - circunferencia interna del bozal.
- **Correa entre los ojos** - un rango ajustable de la correa a lo largo de la línea del hocico.
- **Circunferencia del cuello** - un rango ajustable de la correa alrededor del cuello.
- **Ancho del hocico** - ancho interior del bozal.
- **Alto del hocico** - altura interior del bozal.

TABLA DE TODAS LAS MEDIDAS INTERNAS DEL BOZAL

Tamaño del hocico	Apto para razas	Longitud del hocico	Circunferencia del hocico	Circunferencia del cuello	Ancho del hocico	Alto del hocico
n°1	malinois	10.5 cm	38 cm	49-55 cm	10.5 cm	13 cm
n°2	pastor alemán	10.5 cm	42 cm	50-60 cm	11 cm	14.5 cm
n°3	pastor alemán (macho)	12 cm	- cm	55-70 cm	11 cm	15 cm
n°4	gran danés (macho)	14 cm	48 cm	60-80 cm	12.5 cm	17 cm
n°5	dóberman (macho)	12 cm	37 cm	45-60 cm	8.5 cm	14 cm
n°6	collie (hembra)	10.5 cm	31 cm	40-50 cm	9 cm	10.5 cm
n°7	collie (macho)	11.5 cm	33 cm	45-55 cm	9.5 cm	11.5 cm
n°8	ridgeback de rodesia (macho)	10.5 cm	39 cm	45-60 cm	11.5 cm	13 cm
n°9	ridgeback de rodesia (hembra)	9.5 cm	34 cm	45-55 cm	10 cm	12 cm
n°10	bullterrier (macho)	11 cm	37 cm	40-55 cm	11 cm	13 cm
n°11	bullterrier (hembra)	10.5 cm	33 cm	40-50 cm	9.5 cm	10.5 cm
n°12	caniche (macho)	9 cm	27 cm	30-40 cm	8 cm	9 cm
n°14	boxeador (masculino)	8 cm	41 cm	45-60 cm	12 cm	14 cm
n°15	boxeadora (mujer)	8 cm	38 cm	45-55 cm	11 cm	13 cm
n°16	rottweiler (hembra)	9.5 cm	42 cm	45-60 cm	12 cm	14 cm
n°17	rottweiler (macho)	11 cm	- cm	50 -70 cm	12 cm	16 cm
n°18	terranova (mujer)	9.5 cm	40 cm	55-70 cm	12 cm	13 cm
n°19	terranova (masculino)	11 cm	- cm	60-80 cm	12.5 cm	15 cm
n°20	pitbull (macho)	8 cm	35 cm	45-60 cm	11 cm	11 cm
n°21	pitbull (hembra)	7.5 cm	33 cm	45-55 cm	10.5 cm	10.5 cm
n°24	airedale terrier (macho)	12 cm	36 cm	45-60 cm	10.5 cm	12.5 cm
n°25	terrier airedale (hembra)	10.5 cm	36 cm	45-55 cm	10 cm	12 cm
n°26	dálmata (hembra)	9.5 cm	33 cm	45-55 cm	10 cm	11 cm

n°27	dálmata (macho)	10 cm	35 cm	45-60 cm	10 cm	12 cm
n°28	dóberman (hembra)	11 cm	33 cm	45-55 cm	9.5 cm	10.5 cm
n°29	beauceron (mujer)	13 cm	38 cm	46-55 cm	11 cm	13 cm
n°30	beauceron (masculino)	12.5 cm	42 cm	50-60 cm	11.5 cm	14.5 cm

Bozal metálico cesta de paseo dálmata macho es indispensable durante el paseo prolongado, visita al veterinario o paseo por lugares públicos. dálmata es un perro muy activo, veloz, resistente. le gusta correr y requiere de mucha agua. Por eso debe tener el bozal cesta de paseo que le permite beber agua y jadear durante su paseo largo y activo. Especialistas de "ForDogTrainers" fabricaron el bozal metálico cesta de acero y lo recubrieron con el caucho. Gracias al recubrimiento, el bozal metálico cesta no refleja la luz solar ni se adhiere a la piel canina en los días de heladas. Por eso, es adecuado el uso de este bozal cesta de paseo en cualquier época del año. Ahora el paseo de su perro puede durar más. Con el bozal metálico cesta, su can se siente súper cómodo, puede respirar libremente, sacar la lengua y beber agua. El bozal cesta de paseo, metálico y con recubrimiento, le asegura la máxima comodidad. Nuestro bozal cesta metálico tiene diseño revolucionario y es el bozal de paseo más cómodo entre todos, presentados en el mercado internacional. El bozal cesta de paseo está equipado con acolchado de cuero genuino que protege la piel canina. Es ligero, muy ventilado y espacioso. Apto **perro grande tipo dálmata macho, ariegeois, braco francés, braco de weimar, pointer alemán y razas similares.** Con el bozal metálico cesta Usted y su fiel amigo disfrutarán más de su paseo, caminatas u otras actividades diarias. Tenga en cuenta que es un modelo para perro tranquilo, acostumbrado a usar el bozal.

Material: *acero cromado con recubrimiento anticorrosivo*

Color: *negro*

Completado: *sin hebilla de cierre rápido, con hebilla de cierre rápido*



La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click para poner o quitar el bozal rápidamente

Fornitura: *acero cromado*

*Bozal elaborado para perros de raza **perro grande tipo dálmata macho, ariegeois, braco francés, braco de weimar, pointer alemán** y perros similares.*

Podrá conocer la gama completa de modelos M10 y sus tallas en [la Tabla de tamaño de bozales tipo M10 por razas caninas](#)

Importante:

- *bozal metálico cesta es cómodo, ligero y muy ventilado*
- *bozal cesta de paseo es espacioso, le permite al perro jadear y beber agua*
- *bozal metálico posee acolchado de cuero suave*
- *bozal cesta metálico está recubierto de goma*
- *solo para perro obediente, acostumbrado a llevar el bozal*

Recomendaciones de uso:

Bozal de paseo pueden usar perros de diferentes razas, como baco de Weimar, pointer alemán, etc. Es perfectamente adecuado el uso del bozal metálico cesta en las visitas a la clínica veterinaria, durante el paseo por lugares públicos, viaje en transporte, paseo con otros perros, etc.

***Por favor, tenga en cuenta** que no fabricamos bozales a medida. Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y raza del animal.*

Opinión de compradores

¡Gracias ForDogTrainers! Hacen excelente trabajo. Ya tengo correa y arnés, y ahora ví este bozal y me gustó, lo voy a ordenar también. Carlos

Compré un collar y una correa de color negro y ya ordené este bozal. Va a ser un lindo conjunto para mi dálmata. ¡Gracias! Liliana

Comentarios

Miércoles, 31 Marzo 2021

Muchas gracias. Ya lo tengo. Es impresionante muy bien hecho.

Elisabet